

indicador luminoso MCL-230AC

Número de artículo: 10001

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Peso del producto	12 g
Conexión eléctrica	Esquema de conexiones forma A según EN 175301-803 Conector según DIN NE 175301-803
Tensión de funcionamiento nominal AC	230 V
Frecuencia de la línea	50 ... 60 Hz
Fluctuación de tensión permisible	-20 % / +15 %
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la carcasa	amplificación PA6