


indicador luminoso MFL-230AC

Número de artículo: 10005

FESTO

con diodo luminoso (LED)



Hoja de datos

Característica	Valor
Peso del producto	14 g
Conexión eléctrica	Esquema de conexiones forma B según EN 175301-803 según estándar industrial (11 mm)
Tensión de funcionamiento nominal AC	230 V
Frecuencia de la línea	50 ... 60 Hz
Fluctuación de tensión permisible	-20 % / +15 %
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la carcasa	amplificación PA6