


estrangulador de escape GRE-1/4-NPT

Número de artículo: 10058

FESTO

con silenciador de metal sinterizado integrado para estrangular la salida de aire en válvulas de determinada ejecución.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de regulador de caudal y silenciador
Conexión neumática 1	1/4 NPT
Elemento de ajuste	Tornillo con cabeza ranurada
Tipo de fijación	atornillable
Caudal normal 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 996 l/min
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 70 °C