



# válvula neumática J-3-PK-3

Número de artículo: 10772

FESTO

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.



## Hoja de datos

| Característica                            | Valor  |
|---|--|
| Función de las válvulas                   | 3/2 biestable  |
| Caudal nominal normal                     | 100 l/min  |
| Presión de funcionamiento                 | -0,9 ... 8 bar   |
| Construcción                              | Corredera  |
| Diámetro nominal                          | 2,5 mm   |
| Tiempo de conmutación a la inversión      | 7 ms   |
| Fluido                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]                                   |
| Conformidad PWIS                          | VDMA24364-Zona III   |
| Temperatura ambiente                      | -10 ... 60 °C  |
| Peso del producto                         | 75 g   |
| Tipo de fijación                          | En la placa base<br>en bastidor de montaje<br>con taladro pasante<br>a elegir: |
| Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12 | PK-3   |
| Conexión del aire de pilotaje auxiliar 14 | PK-3   |
| Conexión neumática 1                      | PK-3   |
| Conexión neumática 4                      | PK-3   |
| Conexión neumática 5                      | PK-3   |
| Material de la placa base                 | latón<br>PPS reforzado   |
| Material de las juntas                    | NBR  |
| Material de la carcasa                    | Material sintético<br>Fundición inyectada de cinc                              |