



Amortiguador YSR-20-25

Número pieza: 10869

FESTO

ajustable, rellenable



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	20
Carrera	25 mm
Amortiguación	ajustable Curva característica dura
Posición de montaje	indistinto
Detección de la posición	Sin
Velocidad máxima del impacto	3 m/s
Tiempo de recuperación corto	0,4 s
Tiempo de recuperación largo	1 s
Forma de funcionamiento	de simple efecto compresión
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Carrera de amortiguación	25 mm
Fuerza máxima del impacto	2.500 N
Consumo máximo de energía por carrera	62,5 J
Consumo máximo de energía por hora	180.000 J
Energía residual máxima	0,32 J
Fuerza de reposición	25 N
Peso del producto	420 g
Tipo de fijación	con contratuerca
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	Acero cincado
Información sobre el material del vástago	Acero de aleación fina