


Accesorio final de carrera

SRBF-CA3-YR90-MW-22A-C2M20

Número de artículo: 1152495

FESTO

Con adaptador de montaje, disposición de taladros 30 x 80 mm, para actuadores con altura de eje de 20 mm



Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Angular
Basado en la norma	EN 60947-5-1 ISO 5211
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS
Principio de medición	Mecánico/eléctrico para sensores de proximidad
Temperatura ambiente	-25 ... 80 °C
Función del elemento de conmutación	contacto conmutador
Capacidad de conmutación AC máxima	1.770 VA
Rendimiento DC máximo de conmutación	36 W
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 ... 250 V
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 24 V
Sección transversal nominal de conductor conectable	0,5 ... 1,5 mm ²
Tipo de fijación	sobre brida según ISO 5211 con accesorios
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	655 g
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio pintado
Información sobre el material de los accesorios adjuntos	Acero de aleación fina Acero inoxidable de aleación fina
Margen de ajuste registro angular	0 ... 90 deg
Tipo de protección	IP67
Tensión de aislamiento	250 V
Resistencia a la tensión de choque	4 kV
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0
Grado de ensuciamiento	3