



# Electroválvula JMVH-5-1/8-S-B-VI

Número pieza: 116004

FESTO

con bobinas y accionamiento auxiliar manual, sin conector



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	5/2 biestable
Tipo de accionamiento	eléctrico
Caudal nominal normal	1.000 l/min
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Construcción	Corredera
Tipo de protección	IP65
Diámetro nominal	8 mm
Patrón	27 mm
Principio de hermetización	blando
Accionamiento manual auxiliar	sí
Tipo de control	prepiloto
Sentido del flujo	reversible
Presión de control	2 ... 10 bar
Cambio del tiempo de conmutación	22 ms
Valores característicos de las bobinas	24V DC
Fluido	vacío lubricado Aire comprimido filtrado, sin lubricar, grado de filtración de 5 µm Aire comprimido filtrado y lubricado, grado de filtración de 5 µm vacío sin lubricar
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C
Fluido de control	Aire comprimido filtrado, sin lubricar, grado de filtración de 5 µm Aire comprimido filtrado y lubricado, grado de filtración de 5 µm
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión del aire de pilotaje 12	G1/8
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática, 11	G1/8
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura