


# cilindro redondo

## EG-16- -

Número de artículo: 11648

FESTO

con muelle de reposición



Representación a modo de ejemplo

## Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	1 ... 80 mm
Diámetro del émbolo	16 mm
Amortiguación	Sin amortiguación
Detección de la posición	sin
Variantes	vástago simple
Presión de funcionamiento	2 ... 8 bar
Modo de funcionamiento	de simple efecto compresión
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza teórica con 6 bar, avance	121 N
Conexión neumática	G1/8