


válvula de antirretorno H-1/2-B

Número de artículo: 11691

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de retorno
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/2
Tipo de fijación	atornillable
Presión de funcionamiento Mpa	0,04 ... 1,2 MPa
Presión de funcionamiento	0,4 ... 12 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio anodizado
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Posición de montaje	indistinto
Caudal nominal normal 1 → 2 de 6 a 5 bar	5.500 l/min
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Fluido de control	LX1
Par de apriete máximo	40 Nm
Peso del producto	58,3 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR