


# Electroválvula MVH-5-1/4-L-B-VI

Número pieza: 117427

FESTO

con bobina y accionamiento auxiliar manual, sin conector



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	5/2 monoestable
Presión de funcionamiento	3 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido filtrado, grado de filtración 40 µm, lubricado o sin lubricar
Conexión del aire de pilotaje 12	G1/4
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática, 11	G1/4
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura