

racor en T con boquilla

TCN-3/8-PK-6

Número de artículo: 11966

FESTO

para tubo flexible PAN, PUN, PP, PU, PR, con junta, orientable



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4,9 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Junta anular
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Conexión neumática 1	Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Aluminio Fundición inyectada de cinc