

# conjunto paralelo EAMM-U-60-D40-57A-91-S1

Número de artículo: 1210462

FESTO

Para actuadores eléctricos.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	60
Posición de montaje	indistinto
Relación de reducción	1:1
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	6.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	26,7 kgmm <sup>2</sup>
Par motor sin carga	0,07 Nm
Momento de giro transferible	3 Nm
Peso del producto	1.170 g
Código de conexión, actuador	D40B
Código de conexión, entrada motor	57A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS