

conjunto paralelo EAMM-U-86-S62-87A-177

Número de artículo: 1217373

★ Gama básica

Para actuadores eléctricos.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	86
Posición de montaje	indistinto
Relación de reducción	1:1
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	5.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	175 kgmm ²
Par motor sin carga	0,25 Nm
Momento de giro transferible	9,5 Nm
Peso del producto	3.330 g
Código de conexión, actuador	S62
Código de conexión, entrada motor	87A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS