


bobina magnética MSN1G-24DC-OD

Número de artículo: 123060

FESTO

para tensión continua, sin conector



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Tiempo mínimo de mantenimiento	10 ms
Factor de utilización	100 %
Valores característicos de las bobinas	24 V DC: 2,5 W
Fluctuación de tensión permisible	-15 % / +10 %
Homologación	c UL us - Recognized (OL)
Conformidad PWIS	VDMA24364-C1-L
Temperatura del medio	-10 ... 50 °C
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso del producto	80 g
Conexión eléctrica	3 contactos Esquema de conexiones forma A según EN 175301-803 según DIN NE 175301-803
Tipo de fijación	aprimonado con abrazadera de sujeción con accesorios
Material de la carcasa	PA
Material de los contactos crimp	Acero
Material del bobinado	cobre