


leva
EAPS-H1-25-CK
Número de artículo: 1234888



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25/32
Ángulo de giro	regulable
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	10 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la leva	Acero inoxidable de aleación fina