

acoplamiento EAMC-40-66-19-20

Número de artículo: 123847

FESTO

Para accionamiento electromecánico con servomotor



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	19 mm
Diámetro de acogida 2	20 mm
Tamaño	40
Longitud nominal	66 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	6.500 1/min
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	42,3 kgmm ²
Momento de giro transferible	21 Nm
Peso del producto	139 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS