

perfil distribuidor VABM-C8-12E-G14-20-PT-L

Número de artículo: 1247983

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Patrón | 12 mm |
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas | 20 |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 0 - sin riesgo de corrosión |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula | 0,6 Nm |
| Par de apriete máx. para montaje mural | 5 Nm |
| Peso del producto | 1.358 g |
| Conexión neumática 1 | G1/4 |
| Conexión neumática 3 | G1/4 |
| Conexión neumática 5 | G1/4 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la regleta de bornes | Aleación forjable de aluminio |