

# perfil distribuidor VABM-C8-12E-G14-24-PT-L

Número de artículo: 1247984

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	12 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	24
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	0,6 Nm
Par de apriete máx. para montaje mural	5 Nm
Peso del producto	1.526 g
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática 5	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio