

tubo flexible de material sintético

PUN-CM-8-SW

Número de artículo: 130816

FESTO

Tubo calibrado exterior, para racores rápidos QS, poliuretano (no aprobados para la industria alimentaria). Antiestáticos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	8 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	37 mm
Diámetro interior	5,5 mm
Radio máximo de curvatura	20 mm
Características de los tubos flexibles	Suitable for energy chains
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Resistencia superficial	0,01 ... 10 MOhm
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso del producto según la longitud	0,03527 kg/m
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 8 mm
Color	Negro
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	TPE-U(PU)