


Tapón ciego NPQP-P-S8

Número pieza: 132584

FESTO

Tipo armonizado. Disponible hasta 2013.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|--|--|
| Tamaño | Estándar |
| Construcción | Principio de empuje y tracción |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 4 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Peso del producto | 1 g |
| Conexión neumática 1 | Casquillo enchufable QS-8 |
| Indicación sobre el material | contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS |
| Información sobre el material del cuerpo | PP |
| Datos sobre el material del segmento de sujeción del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina |