


módulo de sujeción EV-20/180-5

Número de artículo: 13293

FESTO

con función de reposición



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|----------------------------------|---|
| Carrera | 5 mm |
| Superficie de tensión | 20x180 |
| Posición de montaje | indistinto |
| Modo de funcionamiento | de simple efecto |
| Presión de funcionamiento | 2 ... 6 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clasificación RSBP según CD-0033 | F5 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 40 °C |
| Peso del producto | 270 g |
| Tipo de fijación | con taladro pasante |
| Conexión neumática | M5 |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de aluminio |
| Material de la membrana | TPE-U(PU) |