


# racor rápido NPQP-D-Q6-S8-FD-P10

Número de artículo: 133135

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	3,8 mm
Construcción	Forma recta
Tamaño del depósito	10
Construcción	Principio Push-Pull
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso del producto	3,2 g
Conexión neumática 1	Diámetro casquillo enchufable 8 mm
Conexión neumática 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PP
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de aleación fina