


escuadra de fijación PAML-MB-90-HP3

Número de artículo: 1367323

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	90
Diámetro nominal DN	36
Serie	L
Presión de funcionamiento Mpa	0 ... 5 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 50 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Temperatura del medio	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso del producto	300 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la unión de módulos	Aleación forjable de aluminio
Material de los tornillos	Acero inoxidable
Material de la escuadra	Aleación forjable de aluminio