


conector multi-tubo KM-22-B

Número de artículo: 13694

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4 mm
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento Mpa	-0,095 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conexiones máximas	22
Conexión neumática	Para diámetro exterior del tubo flexible de 3 mm Para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm Para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS