


Controlador FSSC-12

Número pieza: 13985

FESTO

unidad de mando neumática para Quickstepper, con operación manual para maniobras rápidas y seguras.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2009.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro nominal	2,5 mm
Construcción	Secuenciador, sumable
Confirmación de presión de desconexión	$\leq 0,5$ bar
Confirmación de presión de conexión	$\geq 1,5$ bar
Presión de funcionamiento	2 ... 6 bar
Caudal nominal normal	60 l/min
Confirmación de duración mín. de impulso	50 ms
Fluido	Aire comprimido filtrado, sin lubricar, grado de filtración de 5 μm
Temperatura ambiente	5 ... 40 °C
Peso del producto	450 g
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	ABS