

placa base individual NAS-1/4-NPT-1A

Número de artículo: 13994

FESTO

Basado en la norma ISO 5599-1, conexión lateral



Hoja de datos

Característica	Valor
Largo	24 mm
Presión de funcionamiento	16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante
Conexión neumática 1	NPT1/4-18
Conexión neumática 2	NPT1/4-18
Conexión neumática 4	NPT1/4-18