


# distribuidor en T FCN-3-PK-6

Número de artículo: 14770

FESTO

para tubo flexible PAN, PUN, PL, PP, PU.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4,9 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Conexión neumática 1	Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc