


# temporizador PZVT-30-SEC

Número de artículo: 150238

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	contador mecánico con actuador neumático
Presión de desconexión	$\leq 0,1$ bar
Presión de funcionamiento	2 ... 6 bar
Presión de conexión	$\geq 1,6$ bar
Caudal nominal normal	50 l/min
Tiempo de retardo regulable	2 ... 30 s
Precisión de la regulación	$\pm 0,6$ s
Duración de la pausa para reposición	$\geq 200$ ms
precisión de repetición ajuste de tiempo	$\pm 0,3$ s
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de protección	IP54 con tapa protectora y bastidor frontal según IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	45 g
Tipo de fijación	Montaje en panel frontal
Conexión neumática	Rosca interior M5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	ABS