


# cable de programación KDI-SB202-BU9

Número de artículo: 150268

FESTO

Cable de diagnóstico estándar, serie, de Festo, desde un terminal de válvulas hasta el Checkbox.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro máximo admisible del cable	4,5 ... 6,5 mm
Posición de montaje	indistinto
Margen de tensión de funcionamiento AC	$\leq 300$ V
Temperatura ambiente con cableado móvil	-10 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso del producto	181 g
Conexión eléctrica 1	Conector recto tipo zócalo, M12, 4 contactos
Conexión eléctrica 2	Conector recto Sub-D tipo zócalo, 9 contactos
Estructura del cable	4x0,14
Longitud del cable	5 m
Tipo de fijación	Clip con tuerca
Información sobre el material de la tuerca	latón niquelado
Información sobre el material del cuerpo	PBT
Información sobre el material de la cubierta del cable	PUR
Información sobre el material del contacto crimp	Aleación de cobre Dorado