


junta iluminada MEB-LD-230AC

Número de artículo: 151718

FESTO

para válvulas MEB.



Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación de la posición de conmutación	LED
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M2,5
Peso del producto	0,6 g
Conexión eléctrica	Esquema de conexiones forma C, según EN 175301-803 según DIN NE 175301-803 Forma rectangular M5EB
Tensión de funcionamiento nominal AC	230 V
Resistencia a la tensión de choque	2,5 kV
Conexión de conducto de protección	presente
Potencia nominal de la junta luminosa	0,33 W
Fluctuación de tensión permisible	+/- 10 %
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de ensuciamiento	3
Material de la carcasa	TPE-U(PU)
Color	transparente