


# acoplamiento tipo zócalo KDMS6-1/2-A

Número de artículo: 151778

FESTO

Autosellante, para acoplamiento de seguridad según ISO 4414



## Hoja de datos

| Característica   | Valor  |
|--|--|
| Diámetro nominal   | 13 mm  |
| Indicación de la presión                                   | óptico                                       |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,95 ... 12 bar                             |
| Caudal nominal normal                                      | 1,935 l/min                                  |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando  | Opción de funcionamiento con lubricación     |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                    | 1  |
| Temperatura ambiente                                       | -10 ... 60 °C                                |
| Par de apriete nominal                                     | 32,5 Nm                                      |
| Tolerancia para el par de apriete nominal                  | ± 20 %                                       |
| Peso del producto  | 175 g  |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior G1/2                          |