

# acoplamiento tipo clavija KSS6-3/8-A

Número de artículo: 151780

Producto sustituido

FESTO

[para acoplamiento de tubos con desconexión automática.](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2018. Producto de alternativa:

[consultar portal de asistencia técnica.](#)



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	7,85 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 12 bar
Caudal nominal normal	1.755 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Homologación	BIA TÜV
Par de apriete nominal	21,5 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 15 %
Peso del producto	27 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G3/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS