


arrastrador FKG-25-B

Número de artículo: 15234

FESTO

para evitar momentos laterales en actuadores lineales DGO y compensar errores de alineación de cargas de guiado paralelo.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Desviación radial +/-	1 mm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Carga máxima de larga duración permitida en el sentido de la fuerza +/-	600 N
Peso del producto	511 g
Material del arrastrador	Aleación forjada de aluminio, anodizado Acero, galvanizado
Material de la horquilla	Acero cincado
Material de la pieza deslizante	latón