


Ventosa de fuelle

VASB-125-3/8-PUR

Número pieza: 152610

FESTO

con junta OL.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro nominal	7 mm
Diámetro de la ventosa	125 mm
Diámetro útil de la ventosa	105 mm
Construcción	Conexión de vacío arriba redondo, fuelle de 1,5
Fluido	Aire atmosférico
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Fuerza de separación con vacío de 70%	606 N
Rosca de fijación	G3/8
Fijación de la ventosa	G3/8
Conexión de vacío	G3/8
Dureza Shore	62
Información sobre el material de la chaveta atornillable	Aleación forjable de aluminio
Información sobre el material de la ventosa	TPE-U(PU)