

tubo flexible de material sintético PAN-6X1-SI

Número de artículo: 152699

FESTO

Tubo calibrado exterior, para racores rápidos QS, racores roscados CN y CK de poliamida (no aprobados para la industria alimentaria)



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	6 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	32 mm
Diámetro interior	4 mm
Radio máximo de curvatura	14 mm
Características de los tubos flexibles	Suitable for energy chains
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1,9 MPa -0,95 ... 19 bar -13,775 ... 275,5 psi
Homologación	TÜV
Clasificación marítima	véase el certificado
Certificado entidad que lo expide	B 013277 0506 00
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0,016 kg/m
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 6 mm para boquilla con diámetro interior de 4 mm, con tuerca para boquilla con diámetro interior de 4 mm
Color	Plateado
Dureza Shore	D 55 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	TPE-A