

tubo flexible de material sintético PAN-16X2-SI

Número de artículo: 152703

FESTO

Tubo calibrado exterior, para racores rápidos QS, racores roscados CN y CK de poliamida (no aprobados para la industria alimentaria)



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Radio de flexión relevante para el caudal | 94 mm |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Radio máximo de curvatura | 67 mm |
| Características de los tubos flexibles | Suitable for energy chains |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi |
| Homologación | TÜV |
| Clasificación marítima | véase el certificado |
| Certificado entidad que lo expide | B 013277 0506 00 |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -30 ... 80 °C |
| Peso del producto según la longitud | 0,092 kg/m |
| Conexión neumática | para conector tipo clavija con diámetro exterior de 16 mm |
| Color | Plateado |
| Dureza Shore | D 55 +/-3 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material del tubo flexible | TPE-A |