

purga de condensado WA-2

Número de artículo: 152810

FESTO

automático



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de accionamiento	mecánico
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Accionamiento manual auxiliar	mediante pulsador
Purga del condensado	completamente automático
Construcción	externo mecánico automático
Magnitud de la medición	Nivel de llenado
Función de las válvulas	2/2 abierta monoestable
Presión de funcionamiento	1,5 ... 14 bar
Fluido	agua
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Temperatura del medio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso del producto	92 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Conexión de purga del condensado	PK-4
Conexión neumática	M9
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio