


válvula de cierre

HE-3-1/4-1/4

Número de artículo: 153297

FESTO

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	3/2 biestable
Conexión neumática 1	R1/4
Conexión neumática 2	R1/4
Tipo de accionamiento	manual
Tipo de fijación	Montaje directo mediante taladro pasante Montaje directo mediante rosca a elegir:
Caudal nominal normal	625,5 l/min
Diámetro nominal	4,1 mm
Presión de funcionamiento Mpa	-0,095 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Material de la carcasa	PBT reforzado
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Función de escape	no estrangulable
Principio de hermetización	blando
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Corredera
Tipo de control	directo
Sentido del flujo	no reversible
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de sala limpia	Clase ISO 4
Temperatura del medio	0 ... 60 °C
Peso del producto	58 g
Conexión neumática 3	sin escape común
Material de los pivotes roscados	latón niquelado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR