



válvula de cierre

HE-2-1/8-QS-6

Número de artículo: 153471

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Función de las válvulas | 2/2 biestable |
| Conexión neumática 1 | R1/8 |
| Conexión neumática 2 | QS-6 |
| Tipo de accionamiento | manual |
| Tipo de fijación | Montaje directo mediante taladro pasante Montaje directo mediante rosca a elegir: |
| Caudal nominal normal | 279,9 l/min |
| Diámetro nominal | 3,2 mm |
| Presión de funcionamiento Mpa | -0,095 ... 1 MPa |
| Presión de funcionamiento | -0,95 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Material de la carcasa | PBT reforzado |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Principio de hermetización | blando |
| Posición de montaje | indistinto |
| Construcción | Corredera |
| Tipo de control | directo |
| Sentido del flujo | reversible |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del medio | 0 ... 60 °C |
| Peso del producto | 29 g |
| Material de los pivotes roscados | latón níquelado |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de las juntas | NBR |