

conjunto paralelo EAMM-U-110-D60-60G-120

Número de artículo: 1543240

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|-----------------------|
| Tamaño | 110 |
| Posición de montaje | indistinto |
| Relación de reducción | 1:1 |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 5.000 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Tipo de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 799 kgmm ² |
| Par motor sin carga | 0,3 Nm |
| Momento de giro transferible | 25 Nm |
| Peso del producto | 5.250 g |
| Código de conexión, actuador | D60B |
| Código de conexión, entrada motor | 60G |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |