

# boquilla para tubos N-1/8-P-6-MS

Número de artículo: 15630

FESTO

ejecución en latón



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4,5 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Junta anular
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Forma recta
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete máximo	5 Nm
Peso del producto	9 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2	Para tubo flexible de diámetro interior de 6 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	latón