

fijación por brida FUA-80

Número de artículo: 157306

FESTO

para cilindros ADVU, AEVU, ADVUP y ADVUT.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	1.910 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Aleación forjable de aluminio
Material de los tornillos	Acero cincado