


brida basculante SUA-20

Número de artículo: 157320

FESTO

para cilindros ADVU, AEVU, caballete apropiado LBN o LN, LSN.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--------------------------------------|
| Tamaño | 20 |
| Posición de montaje | indistinto |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 ... 90 °C |
| Peso del producto | 41 g |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la fijación | Aleación forjable de aluminio |
| Material del perno | Acero cincado |
| Material del manguito | Acero de muelles |
| Material del cojinete | Material sintético |
| Material de los tornillos | Acero, galvanizado |
| Material de bloqueo | Acero de muelles |
| Material del eje | Acero con recubrimiento protector |