


brida basculante SUA-25

Número de artículo: 157321

FESTO

para cilindros ADVU, AEVU, caballete apropiado LBN o LN, LSN.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso del producto	45 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Aleación forjable de aluminio
Material del perno	Acero cincado
Material del manguito	Acero de muelles
Material del cojinete	Material sintético
Material de los tornillos	Acero, galvanizado
Material de bloqueo	Acero de muelles
Material del eje	Acero con recubrimiento protector