


temporizador PZVT-3-SEC

Número de artículo: 158495

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Construcción | contador mecánico con actuador neumático |
| Presión de desconexión | $\leq 0,1$ bar |
| Presión de funcionamiento | 2 ... 6 bar |
| Presión de conexión | $\geq 1,6$ bar |
| Caudal nominal normal | 50 l/min |
| Tiempo de retardo regulable | 0,2 ... 3 s |
| Precisión de la regulación | $\pm 0,3$ s |
| Duración de la pausa para reposición | ≥ 200 ms |
| precisión de repetición ajuste de tiempo | $\pm 0,1$ s |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Sin opción de funcionamiento con lubricación |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tipo de protección | IP54 con tapa protectora y bastidor frontal según IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso del producto | 45 g |
| Tipo de fijación | Montaje en panel frontal |
| Conexión neumática | Rosca interior M5 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la carcasa | ABS |