

# Ventosa de fuelle


## VASB-55-1/4-SI

Número pieza: 158980

FESTO

La junta no está incluida en el suministro.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2013.



### Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro nominal	4 mm
Diámetro de la ventosa	55 mm
Diámetro útil de la ventosa	44 mm
Construcción	Conexión de vacío arriba redondo, fuelle de 1,5
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-40 ... 200 °C
Fuerza de separación con vacío de 70%	106 N
Peso del producto	26 g
Rosca de fijación	G1/4
Fijación de la ventosa	G 1/4
Conexión de vacío	G1/4
Dureza Shore	60 +/- 5
Información sobre el material de la chaveta atornillable	Aleación forjable de aluminio
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura
Información sobre el material de la ventosa	VMQ (silicona)