



# presostato PEV-1/4-A-SW27

Número de artículo: 159259

FESTO

Abre o cierra un circuito eléctrico al alcanzarse una presión determinada. Punto de conmutación de presión ajustable.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Magnitud de la medición	presión relativa
Método de medición	Convertidor de presión neumático/eléctrico
Margen de medición de la presión	1 ... 10 bar
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Temperatura del medio	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 100 °C
Función del elemento de conmutación	contacto conmutador
Frecuencia máx. de conmutación	3 Hz
Tensión AC máxima en la salida	250 V
Tensión DC máxima en la salida	250 V
Corriente máxima de salida	4.000 mA
Margen de tensión de funcionamiento DC	12 ... 250 V
Conexión eléctrica	4 contactos Conector
Tipo de fijación	atornillable
Posición de montaje	indistinto
Conexión neumática	G1/4
Peso del producto	138 g
Material de la carcasa	Acero cincado
Material de la membrana	NBR
Valores umbrales del margen de ajuste	1 ... 10 bar
Tipo de protección	IP65
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L