

# lubricador LOE-1/8-D-MINI


Número de artículo: 159620

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

con funda metálica.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

FESTO



## Hoja de datos

| Característica  | Valor  |
|---|--|
| Tamaño  | Mini   |
| Serie   | D  |
| Posición de montaje                                       | vertical +/- 5°  |
| Construcción  | Lubricador proporcional estándar                               |
| Llenado máximo de aceite                                  | 45 cm <sup>3</sup>   |
| Funda de protección                                       | Funda protectora metálica                                      |
| Presión de funcionamiento                                 | 0 ... 16 bar   |
| Caudal mínimo para la función de lubricación              | 3 l/min  |
| Caudal nominal normal                                     | 1.300 l/min  |
| Fluido  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Sin opción de funcionamiento con lubricación                   |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                   | 2 - riesgo de corrosión moderado                               |
| Conformidad PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura de almacenamiento                             | -10 ... 60 °C  |
| Clase de pureza del aire en la salida                     | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:·]<br>Gases inertes |
| Temperatura del medio                                     | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura ambiente                                      | -10 ... 60 °C  |
| Peso del producto   | 270 g  |
| Tipo de fijación  | con accesorios   |
| Conexión neumática 1                                      | G1/8   |
| Conexión neumática 2                                      | G1/8   |
| Indicación sobre el material                              | Conforme con RoHS  |
| Material de la funda                                      | PC   |