


Ventosa de fuelle

VASB-125-3/8-SI

Número pieza: 160995

FESTO

La junta no está incluida en el suministro.
Tipo armonizado. Disponible hasta 2013.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro nominal	7 mm
Diámetro de la ventosa	125 mm
Diámetro útil de la ventosa	105 mm
Construcción	Conexión de vacío arriba redondo, fuelle de 1,5
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-40 ... 200 °C
Fuerza de separación con vacío de 70%	606 N
Peso del producto	194 g
Rosca de fijación	G3/8
Fijación de la ventosa	G3/8
Conexión de vacío	G3/8
Dureza Shore	60 +/- 5
Información sobre el material de la chaveta atornillable	Aleación forjable de aluminio
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura
Información sobre el material de la ventosa	VMQ (silicona)