


kit multiposición DPVU-12/16

Número de artículo: 161194

FESTO

para montaje de cilindros de 3 y 4 posiciones de 2 tipos de serie ADVU.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12/16
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	35 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la brida	Aleación forjable de aluminio
Material de los tornillos	Acero cincado
Material del pasador cilíndrico	Acero cincado